


Multi Pen

De Kleuren



Wat kan je allemaal doen met deze pennen:

Functie 1

Het zijn STIFTEN die speciaal zijn vervaardigd voor deze multifunctionele toepassingen.

Te gebruiken op:

1) vele soorten glas o.a Bullseye, Artista, Spectrum en eveneens op vensterglas.

- Het heel fijn decoreren behoort tot de mogelijkheden of het opvullen van grotere vlakken.
- Het kan op het glas worden aangebracht en gefused worden
- het kan op het glas aangebracht worden en daar kunnen nog lagen glas overheen geplaatst worden*
- *(na deze stook is het plaatsen van nog een laag niet mogelijk)
- het droogt snel en blijft erg goed op zijn plek zitten zonder uit te lopen.
- je kan direct uit de pen werken of het aanbrengen en daar met een fijne kwast of penseel mee gaan schilderen
- het trekt goed in het glas.
- geen medium nodig
- onderling mengbaar
- normale temperaturen 750 – 830 graden

Functie 2


2) Op ruwere geglazuurde oppervlakten (mat/zijde) kan het als opglazuur fungeren en op 760 graden gebakken worden
- Het werkt **NIET** op glanzende geglazuurde oppervlakten.

Functie 3

Het werkt in combinatie met de Mini &/of Smart oven met de volgende materialen:

- 1) Glas
- 2) Koper
- 3) Biscuit
- 4) Gedroogde klei
- 5) Zilverklei


Mogelijkheden Multi Pen/ovens uitgebeeld.



Multipen op glas in Magnetron
(in Micro/Mini oven) in 4 minuten gestookt.



Glas in Micro/mini oven in Magnetron
(stringers/ confetti / korrels) op vensterglas in 4 minuten gestookt.



Multipen op een biscuittegeltje in Magnetron
(In micro/mini oven) in 3 minuten gestookt.



multi pen gefused in glasoven 830 C
(op vensterglas gedecoreerd)




op bullseye glasplaat gefused in glasoven op 830 C



multi pen op biscuit tegeltje in magnetron
(In micro/mini oven) in 3 minuten gestookt.




multi pen + millifiori op koper in magnetron
(in micro/mini oven) gestookt in 3 minuten



Multi pen op glasplaatje in magnetron
(in micro/mini oven) gestookt in 4 minuten



Multipen op glas in Magnetron
(in Micro/Mini oven) in 4 minuten gestookt.



multipen op artista glas
Gefused in glasoven op 830 C

Hoe werkt de pen?

Glas

U kunt met deze multipen schrijven en kleuren op glas.
Het is geschikt voor alle soorten glas omdat het geen glas is maar pigmenten is het compatibel met ieder soort glas.
U kunt u gewone curves volgen die u met het fussen gebruikt.
Het droogt snel en kunt daarom dunne lijnen trekken en deze lopen nauwelijks uit.
Het blijft goed op zijn plek zitten.

Tevens kunt u grotere vlakken vullen met deze kleuren.

