



Regelapparaten- vergelijker



	SE200	TC 44	TC 200/TC66	TC 88	TC 507	Rohde TC 304	Rohde ST 411	Nabertherm B 500	Nabertherm C 540
Regelbereik	0-1300 °C	0-1300 °C	0-1320 °C	0-1320 °C	0-1320 °C	0-1320 °C	0-1320 °C	0-1320 °C	0-1320 °C
Stappen	1 °C stappen	5 °C stappen	1 °C stappen	1 °C stappen	1 °C stappen	1 °C stappen	1 °C stappen	1 °C stappen	1 °C stappen
Led display	4-cijferig	4-cijferig	4-cijferig	4-cijferig	6-cijferig	4-cijferig	4-cijferig	Digital touchpanel	Digital touchpanel
Weergave eenheden	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
Weergave stooksegment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eventbesturing	–	–	–	–	Mogelijk	–	1 Schakeluitgang	2 Schakeluitgangen	2 Schakeluitgangen
Zoneregeling	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Foutmelding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsvergrendeling	–	–	–	–	✓	–	–	–	–
Weergave stroomverbruik	–	–	–	–	✓	–	–	✓	✓
Over temperatuur beveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROHDE app	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
USB interface	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Nabertherm app	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Stookprogramma's	5	0	6	20	98	5	32	5	10
Segmenten	5	3	7	10	48	2	32	4	20
Aanlooptijd	0:00-99:59 h	–	0:00-09:59 h	0:00-24:00 h	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h
Opstooksnelheid 1	0:00-99:59 h	30-60-120-240-360-SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP
Omschakelpunt	0-1300 °C	400-1320 °C	20-1320 °C	20-1320 °C	20-1320 °C	20-1320 °C	20-1320 °C	0-1320 °C	0-1320 °C
Wachttijd 1	–	–	–	0:00-24:00 of HOLD	0:00-99:59 h	–	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h
Opstooksnelheid 2	Altijd SKIP	–	1-999 °C/h of SKIP	0:00-24:00 of HOLD	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP
Wachttijd 2	0:00-99:59 h	0:10-01:00 h	0:00-99:59 h	0:00-24:00 of HOLD	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h
Afkoelsnelheid	–	–	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP
Afmetingen	100 × 200 × 40 mm	80 × 153 × 22 mm	80 × 153 × 22 mm	80 × 153 × 22 mm	110 × 200 × 25 mm	80 × 153 × 22 mm	80 × 170 × 30 mm	?	?
Gewicht	700 g	340 g	340 g	340 g	450 g	340 g	370 g	400 g	400 g

Voor het stoken van keramiek zijn de SE200 / TC200 / TC304 zeer goed geschikt. De TC200 en de TC304 hebben ook nog een afkoelmogelijkheid.

Voor het maken van complexere stookprogramma's en het invoeren van programma's voor het maken van kristalglazuren zijn de TC88e en de TC507 de juiste apparaten.

Wilt u ook een App waarbij u bijvoorbeeld de temperatuur kunt volgen op uw smartphone en meerdere curves kunt invoeren dan adviseren we de ST411 van Rohde.

Op de ovens van Nabertherm zit de regelaar geïntegreerd in de oven, deze hebben de App zowel op de B500 als op de geavanceerdere C540.



Direct naar de
regelapparaten op
keramikos.nl

